

PPタルクマスターバッチ KISLOY™ KPM シリーズのご紹介

KISCO 株式会社
第一営業本部

KISCO株式会社のPPタルクマスターバッチ KPMシリーズの基本物性をご紹介します。

1. 基本物性

検査項目	検査方法	単位	KPM1702TE (タルク70%MB)	KPM2601TE (タルク60%MB)
MFR	JIS K7210 230°C 10Kg	g/10min.	8	-
	JIS K7210 230°C 5Kg	g/10min.	-	6
灰分	自社法 600°C 1h	%	67	58
水分	自社法 120±5°C 4h	PPM	430	450
粒度	自社法	個/g	22	27